



## Žymeklis XL



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	358751
GTIN	4020772548186
Produktų klasė	38D

### Aprašymas

#### Modelis:

Korpusas iš aliuminio su Weldon kotu. Tolygus įtempimo jėgos reguliavimas. Šrifto gylis 0,1-0,3 mm.

#### Privalumai:

Apsauginė paviršiaus danga apsaugo nuo medžiagos pažeidimų. Ženklavimo greitis priklauso nuo maksimalios pastūmos. Patvarios, ilgai tarnaujančios specialios adatos. Tinka apvalių paviršių žymėjimui. Galima naudoti tekinimo staklėse. Užtikrintas saugumas. **Greitai pakeičiamos adatos**, nes jas lengva tiesiog ištraukti. Kompensuojami detalių nelygumai iki 7 mm (priklausomai nuo modelio).

#### Paskirtis:

Įvairių medžiagų žymėjimui: aliuminio, titano, plieno, bronzos, vario, žalvario, plastikų ir t.t. Su mažesniu adatos smaigaliu galima ženklinti paviršius, kurių kietis ne didesnis negu 57 HRC.

#### Pastaba:

Ženklavimo adata Nr. 358755 – 358759 **atskirai** užsakoma.

$L_1$ : 125,5 mm

L: 113 mm

$\varnothing D_1$ : 4 mm

Koto  $\varnothing d$ : 20 mm

$\varnothing D$ : 46 mm

### Techninis aprašymas

$\varnothing D$	46 mm
$L_1$	125,5 mm
L	113 mm

Koto Ø d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Tipas	1550MXL