



Weldon įspraustinė, HSK-A 63 A = 120, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	304317 16
GTIN	4045197709158
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos tiesiogiai iš gamintojo.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	16 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	16
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	120 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 16 mm	309900 16
---	-----------