



## Weldon įspraustinė, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	304277 12
GTIN	4045197709035
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

#### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

#### Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890.

#### Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	12
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Išorinis Ø D	42 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	DIN 69882-4
Laikiklio norma	ISO 12164-1

Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm	309900 12
---	-----------