

Garant
APHT 100305 FR, HU7815, Tipas: ALU


Užsakymo data

Užsakymo numeris	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Plokštelės storis: 3,5 mm

Kampo spindulys: 0,5 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,12 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,12 mm
Tipas	ALU
Kampo spindulys	0,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APHT 100305 FR
Kietlydinys	HU7815

Ašmenys	HM
Plokštelės storis	3,5 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	700 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	600 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
CuZn	tinka	500 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	400 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		