

Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 060408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Kietlydinys	HB7020

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui