

Garant
KNUX 160410R, Rūšis: HB7020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Produktų klasė	21G

Aprašymas

KNUX 160410R HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Drožlialaužio laiptelio matmuo: 2,2 mm

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 5 mm

 Pastūma f : 0,2 - 0,5 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužio laiptelio matmuo	2,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 5 mm
Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	KNUX 160410R
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui