

**Garant****HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 24,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231630 24,5
GTIN	4045197710505
Produktų klasė	21M

**Aprašymas****Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Angoms iki IT9 tikslumo.

**Pastaba:**

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

**Techninis aprašymas**

pagrindinio elemento dydžiui	24 mm
pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,45 mm/aps,
Ø D	24,5 mm
Serija	HiPer-Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Smailas kampas	135 laipsniai

Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		