

Garant
GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, MF: 30X1,5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	132875 30X1,5
GTIN	4062406081102
Produktų klasė	11I

Aprašymas
Modelis:
GARANT Master Tap INOX:

galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam naudojimui apdirbant nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną bei Duplex medžiagas.**

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiALN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 28,5 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Kiaurymės Ø	28,5 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX

Bendras ilgis L	150 mm
Koto $\varnothing D_s$	22 mm
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio \varnothing	30 mm
Drožlių griovelių skaičius	5
Sriegio gylis	90 mm
Norma	DIN 374
Koto kvadratas \square	18 mm
Sriegio dydis	M30×1,5
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		