

**Garant****GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM, TiAlN, MF: 14X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132875 14X1,5
GTIN	4062406081034
Produktų klasė	111

**Aprašymas****Modelis:****GARANT Master Tap INOX:**

galingas sriegiklis, sukurtas specialiai **saugiam naudojimui apdirbant nerūdijantį ir rūgštims atsparų plieną bei Duplex medžiagas.**

- **HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui**
- **TiALN-Multilayer naujausios kartos danga**
- **Parametrinė drožlių pasiūalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlių laužimą ir sukimo stabilumą.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio tipas	MF
Bendras ilgis L	100 mm
Sriegio gylis	42 mm

Koto kvadratas □	9 mm
Kiaurymės Ø	12,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E PM
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Norma	DIN 374
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Sriegio Ø	14 mm
Sriegio dydis	M14×1,5
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Serija	Master Tap
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	P

Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		