

Garant
HiPer-Drill keičiama galvutė m7, HB7530, Ø D: 12,9 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	231640 12,9
GTIN	4045197709677
Produktų klasė	21M

Aprašymas
Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifuota briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbinės kiaurymės tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Smailas kampas: 135 laipsniai

pagrindinio elemento Ø D: 12,5 mm

Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/aps,

Techninis aprašymas

Ø D	12,9 mm
Pastūma f plienui $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/aps,
pagrindinio elemento Ø D	12,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1

Kietlydinys	HB7530
Ašmenys	HM
Smailas kampas	135 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui