

Garant**CCMT 120408, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260066 HB7020
GTIN	4045197710826
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CCMT 120408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 2,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pastūma f	0,05 - 2,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui