

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	231630 30
GTIN	4045197710659
Produktų klasė	21M

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Angoms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Techninis aprašymas

pastūma f aliuminiui trumpadrožiui	0,5 mm/aps,
Ø D	30 mm
pagrindinio elemento dydžiui	30 mm
Serija	HiPer-Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Smailas kampas	135 laipsniai

Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Pusiau standartinis	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	150 m/min	N
CuZn	tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		