

**DCGT 11T301, Rūšis: PR1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260384 PR1225
GTIN	
Produktų klasė	25E

Aprašymas**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,1 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 110 m/min
Papildomas naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	50 - 150 m/min
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 2,5 mm
Pastūma f	0,03 - 0,15 mm/aps,
Drožialaužis	MFP-SK
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	PR1225
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas

Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T301
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui