



## VHM našus grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7: 6,2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	123106 6,2
GTIN	4045197447852
Produktų klasė	12E

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.**

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.**

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123107**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123108**.

### Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	6,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	76 mm
Koto tolerancija	h6
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Bendras ilgis L	114 mm

Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	66,7 mm
Danga	TiN
Ašmenys	VHM
Modelis	8×D
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	175 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	135 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	105 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	85 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	75 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	65 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		