

Garant
HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 30,25 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	231630 30,25
GTIN	4045197710666
Produktų klasė	21M

Aprašymas
Modelis:

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Angoms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui $5 \times D$.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Smailas kampas: 135 laipsniai

pagrindinio elemento Ø D: 30 mm

pastūma f aliuminiui trumpadrožliui: 0,5 mm/aps,

Techninis aprašymas

pastūma f aliuminiui trumpadrožliui	0,5 mm/aps,
pagrindinio elemento Ø D	30 mm
Ø D	30,25 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Kietlydinys	HU7810

Ašmenys	HM
Smailas kampas	135 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui