



VHM našus grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7: 7,8mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123106 7,8 |
| GTIN | 4045197447951 |
| Produktų klasė | 12E |

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123107**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123108**.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Koto tolerancija | h6 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D _c | 7,8 mm |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm ² | 0,15 mm/aps, |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 76 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 114 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Norma | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 64,3 mm |
| Danga | TiN |
| Ašmenys | VHM |
| Modelis | 8×D |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 175 m/min | N |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | 135 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 105 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 85 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 75 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 35 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 30 m/min | M |
| Ketus (G) | tinka | 65 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |