

Garant**VC.T 110302, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261364 HB7020
GTIN	4045197710888
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VCMT 110302 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui