

Garant**CC.T 120404, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260064 HB7020
GTIN	4045197710819
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC.T 120404 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mmPastūma f : 0,05 - 2,5 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 2,5 mm/aps,
Drožlialaužis	SS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 2,5 mm

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui