

**Garant****TCMT 16T304, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260956 HB7020
GTIN	4045197710871
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 16T304 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	SS
Pastūma $f$	0,05 - 0,2 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	HB7020

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui