


**Garant**

**Eco atpjovimo peilio laikiklis, apverstas aukštyn, su vidiniu aušinimu, Koto Ø d1: 25mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319133 25
GTIN	4045197717238
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

- Su specialiu, reguliuojamu rutuliniu purkštuku optimaliam peilių aušinimui nepriklausomai nuo įpjovos gylio.
- Temperatūra prie pagrindinio bei šoninio peilių ženkliai sumažinama ir tai leidžia padidinti pjovimo greitį.
- Standus rėztuko laikiklis griovelių peiliams.
- Peilio tvirtinimas prie plokštės

**Paskirtis:**

Tinka naudoti įvairių gamintojų graviravimo peilius.

**Pastaba:**

Užsikimo varžtas kūginiam purkštukui tiekiamas komplekte. Naudojant įprastus atpjovimo peilius, šoninis aušiklio padavimas užblokuojamas! Tinkami spaustukai Nr. 279840 2 ir varžtai Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	60 mm
L <sub>1</sub>	36 mm
Koto Ø d <sub>1</sub>	25 mm

tinka peilio aukščiui	26 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 25
Aukštis H <sub>1</sub>	47 mm
Aukštis H <sub>2</sub>	29 mm
Produkto rūšis	VDI atplovimo įrankio laikiklis