

Garant**eco atpjovimo peilio laikiklis, su vidiniu aušinimu, Koto Ø d1: 50mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319132 50 |
| GTIN | 4045197717207 |
| Produktų klasė | 31V |

Aprašymas**Modelis:**

- Su specialiu, reguliuojamu rutuliniu purkštuku optimaliam peilių aušinimui nepriklausomai nuo įpjovos gylio.
- Temperatūra prie pagrindinio bei šoninio peilių ženkliai sumažinama ir tai leidžia padidinti pjovimo greitį.
- Standus rėztuko laikiklis griovelių peiliams.
- Peilio tvirtinimas prie plokštės

Paskirtis:

Tinka naudoti įvairių gamintojų graviravimo peilius.

Pastaba:

Užsukimo varžtas kūginiam purkštukui tiekiamas komplekte. Naudojant įprastus atpjovimo peilius, šoninis aušiklio padavimas užblokuojamas! Tinkami spaustukai Nr. 279840 2 ir varžtai Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|--------|
| L ₁ | 62 mm |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 |
| tinka peilio aukščiui | 32 mm |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Koto $\varnothing d_1$ | 50 mm |
| L_2 | 100 mm |
| Aukštis H_1 | 75,5 mm |
| Aukštis H_2 | 47 mm |
| Produkto rūšis | VDI atplovimo įrankio laikiklis |