



Krovinių kėlimo magnetas, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 150kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085990 150
GTIN	2050001780119
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).

Visiškai dengtas, kompaktiškas ir lengvas pakėlimo magnetas su apsauginiu fiksiatoriumi. Tvirta konstrukcija, lengvas įjungimas ir išjungimas. Magneto laikymo paviršius su 2 išilginiais strypais.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Techninis aprašymas

Matmuo E	50 mm
Matmuo A	93 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	65 kg
Matmuo G	26 mm

Matmuo F	162 mm
B matmuo	155 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	2 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	2 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	2500 mm
Svoris	2,6 kg
Matmuo C	60 mm
Matmuo D	70 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	100 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	150 kg
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas