



Dvigubas šarnyrinis įstatomas raktas, Rakto dydis: 10X11mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	621405 10X11
GTIN	4045197717320
Produktų klasė	62C

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampavimo būdu; Tiksliai toleruoti raktų pločiai; 12-briaunis. Įmontuota spaudžiamoji spyruoklė
laiko galvas nustatytoje padėtyje.

Judinamos galvutės (reguliuojamos iki 200°).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas, glotniai nuapvalintas

Techninis aprašymas

Rakto dydis ₂	11 mm
Rakto ilgis L	202 mm
Galvutės Ø D ₁	14,1 mm
Rakto dydis ₁	10 mm
Galvutės Ø D ₂	16,7 mm
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis	Užmaunamas raktas