

Garant**VNMG 160408, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VNMG 160408 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,08 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Drožlialaužis	SS
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,08 - 0,4 mm/aps,

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui