



Krovinių kėlimo magnetas, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 300kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085990 300
GTIN	2050001780126
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).

Visiškai dengtas, kompaktiškas ir lengvas pakėlimo magnetas su apsauginiu fiksumi. Tvirta konstrukcija, lengvas įjungimas ir išjungimas. Magneto laikymo paviršius su 2 išilginiais strypais.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Techninis aprašymas

minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	4 mm
Matmuo D	99 mm
Matmuo C	100 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	4 mm

maksimalus ilgis plokščių medž.	2500 mm
B matmuo	214 mm
Matmuo A	152 mm
Matmuo F	231 mm
Matmuo E	81 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	150 kg
Svoris	10 kg
maksimalus Ø apvalių medžiagų	200 mm
Matmuo G	40 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	300 kg
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas