



Krovinių kėlimo magnetas, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 600kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085990 600
GTIN	2050001780133
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).

Visiškai dengtas, kompaktiškas ir lengvas pakėlimo magnetas su apsauginiu fiksiatoriumi. Tvirta konstrukcija, lengvas įjungimas ir išjungimas. Magneto laikymo paviršius su 2 išilginiais strypais.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Techninis aprašymas

Matmuo E	81 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	6 mm
Matmuo D	99 mm
Matmuo C	120 mm

maksimali keliamoji galia plokščių medž.	600 kg
B matmuo	300 mm
Matmuo G	49 mm
Matmuo F	241 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	270 mm
Svoris	20 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	300 kg
maksimalus ilgis plokščių medž.	2500 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	6 mm
Matmuo A	246 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas