


Garant

Eco atpjovimo peilio laikiklis, apverstas aukštyn, su vidiniu aušinimu, Koto Ø d1: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319133 50
GTIN	4045197717269
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

- Su specialiu, reguliuojamu rutuliniu purkštuku optimaliam peilių aušinimui nepriklausomai nuo įpjovos gylio.
- Temperatūra prie pagrindinio bei šoninio peilių ženkliai sumažinama ir tai leidžia padidinti pjovimo greitį.
- Standus rėztuko laikiklis griovelių peiliams.
- Peilio tvirtinimas prie plokštės

Paskirtis:

Tinka naudoti įvairių gamintojų graviravimo peilius.

Pastaba:

Užsukimo varžtas kūginiam purkštukui tiekiamas komplekte. Naudojant įprastus atpjovimo peilius, šoninis aušiklio padavimas užblokuojamas! Tinkami spaustukai Nr. 279840 2 ir varžtai Nr. 279815 14. Žr. atsarginių dalių sąrašą.

Techninis aprašymas

L ₂	100 mm
tinka peilio aukščiui	32 mm
Koto Ø d ₁	50 mm

L ₁	62 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50
Aukštis H ₁	75,5 mm
Aukštis H ₂	47 mm
Produkto rūšis	VDI atpjovimo įrankio laikiklis