

Garant
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, išorinis Ø Dc: 40mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150152 40
GTIN	4045197717085
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos ir užkuprintos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Kotas **papildomai su 3 plokštumomis** tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Techninis aprašymas

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	10 mm
Išorinis Ø	40 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		