



## Krovinių kėlimo magnetas, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 1200kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085990 1200
GTIN	2050001780140
Produktų klasė	08P

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).

Visiškai dengtas, kompaktiškas ir lengvas pakėlimo magnetas su apsauginiu fiksiatoriumi. Tvirta konstrukcija, lengvas įjungimas ir išjungimas. Magneto laikymo paviršius su 2 išilginiais strypais.

#### Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

### Techninis aprašymas

maksimalus Ø apvalių medžiagų	300 mm
Matmuo C	140 mm
Matmuo G	72 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	3500 mm

B matmuo	359 mm
Matmuo A	305 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	10 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	10 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	600 kg
Matmuo E	112 mm
Matmuo F	315 mm
Svoris	40 kg
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	1200 kg
Matmuo D	125 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas