

Garant

Frezavimo galvutė 45° kairinė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/6mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	214205 80/6
GTIN	4045197717412
Produktų klasė	210

Aprašymas
Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	80 mm
Bendras ilgis L _{viso}	50 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	93 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	MTC
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800