


Garant
WNMG 080412, Rūšis: HB7020

Užsakymo data

Užsakymo numeris	252210 HB7020
GTIN	4045197717139
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 080412 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SG

 Pjūvio gylis a_p : 1,5 - 6 mm

 Pastūma f : 0,25 - 0,6 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 100 - 300 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,2 mm
Pastūma f	0,25 - 0,6 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 300 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1,5 - 6 mm
Drožlialaužis	SG
Kietlydinys	HB7020

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 080412
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui