

Garant**VB. T 110304, Rūšis: HB7020**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261224 HB7020
GTIN	4045197717146
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 110304 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 120 - 350 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SM
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui