

**Garant**

**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150152 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 6**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150312 6
GTIN	4045197717115
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Kotas **papildomai su 3 plokštumomis** tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

**Paskirtis:**

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

**Turinys:**

po 1 gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Techninis aprašymas**

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

### Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150152 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150152 19
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150152 8
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150152 10
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150152 15
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150152 6