

Garant**Keičiama frezavimo plokštelė POMX 10T5ZEER M, greitaeigės frezos, HB9530****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213166 ST900
GTIN	4045197714176
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).

Teigiama aukštų pastūmų geometrija.

Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 2,2 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Pastūma f_z per dantį	1,1 mm
Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	4,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 10T5ZEER M
Rūšis	HB9530

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	350 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
Oras	tinka		