



Grūdintos priekinio kirpimo žnyplės, Visas ilgis: 280mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	721900 280
GTIN	4003773077664
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Tvirta viršūnė, įlietas lankstas. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikumu padengtos rankenos. Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC).

Apdirbama medžiaga:

Specialus aukštos kokybės įrankių plienas, kaldintas ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	3,2 mm
visas ilgis	280 mm
Kerpa minkštą vielą iki Ø	4,5 mm
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 61 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	dengtos juoda antikorozine danga
Galvutė	poliruotos
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės