



## Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 18



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232240 18
GTIN	4045197717740
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

#### Tiesiu grioveliu.

#### Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 36 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Koto ilgis L<sub>s</sub>: 56 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Ø zona D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX9
Koto ilgis L <sub>s</sub>	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	1,5×D

Kotas	ISO 9766
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

---

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9	232990 TX9
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9	674248 TX9