

**Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 48****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232240 48
GTIN	4045197717771
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.

Tiesiu grioveliu.**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 48 - 65 mm

Naudingasis ilgis L₁: 97,5 mm

Koto Ø D_s: 40 mm

Koto ilgis L_s: 70 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Ø zona D _c	48 - 65 mm
Naudingasis ilgis L ₁	97,5 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Koto Ø D _s	40 mm
Koto ilgis L _s	70 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Modelis	1,5xD
Kotas	ISO 9766
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600