



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 12×D, Tipas: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232270 18
GTIN	4045197717924
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 288 mm

Morzės kūgio MK dydis: 3

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX9
Ø zona D_c	18 - 24 mm
Naudingasis ilgis L_1	288 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9

674248 TX9

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9

232990 TX9