

**Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	232256 12
GTIN	4045197717788
Produktų klasė	22G

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 144 mm

Koto Ø D_s : 20 mm

Koto ilgis L_s : 50 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	20 mm
Ø zona D_c	12 - 12,5 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX7
Naudingasis ilgis L_1	144 mm
Koto ilgis L_s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	ISO 9766
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX7

232990 TX7

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm

211750 0,6

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX7

674248 TX7