

**Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 1,5×D, Tipas: 25****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 232240 25 |
| GTIN | 4045197717757 |
| Produktų klasė | 22G |

Aprašymas**Modelis:**

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.

Tiesiu grioveliu.**Pastaba:**

Kiti dydžiai – pagal paklausimą.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L₁: 52,5 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto ilgis L_s: 60 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Naudingasis ilgis L ₁ | 52,5 mm |
| Koto Ø D _s | 32 mm |
| Užveržimo varžtai | 232990 TX15 |
| Ø zona D _c | 25 - 35 mm |
| Koto ilgis L _s | 60 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Modelis | 1,5xD |
| Kotas | ISO 9766 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Gražtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15 | 232990 TX15 |
| 8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |