



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 12×D, Tipas: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232270 25
GTIN	4045197717931
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 25 - 35 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 300 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX15

Techninis aprašymas

Ø zona D_c	25 - 35 mm
Naudingasis ilgis L_1	300 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX15
Morzės kūgio MK dydis	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX15	232990 TX15
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600