

Garant**HiPer-Drill keičiama galvutė n7, HU7810, Ø D: 36mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231630 36 |
| GTIN | 4045197718112 |
| Produktų klasė | 21M |

Aprašymas**Modelis:**

Prizmės formos, preciziškai nušlifauta briauna tiksliam galvutės tvirtinimui grąžto korpuse. Sukimosi tikslumas sumontavus $\leq 20 \mu\text{m}$. Angoms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5xD.

Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo plokštelėmis.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|---------------|
| pastūma f aliuminiui trumpadrožiui | 0,57 mm/aps, |
| Ø D | 36 mm |
| pagrindinio elemento dydžiui | 36 mm |
| Serija | HiPer-Drill |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 |
| Smailas kampas | 135 laipsniai |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Kietlydinys | HU7810 |
| Ašmenys | HM |
| Pusiau standartinis | taip |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė gręžimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 250 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 200 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 150 m/min | N |
| CuZn | tinka | 180 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |