



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232256 13
GTIN	4045197717795
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 156 mm

Koto Ø D_s : 20 mm

Koto ilgis L_s : 50 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	156 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Ø zona D_c	13 - 17,5 mm
Koto ilgis L_s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	ISO 9766
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm

211750 1,3

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8

674248 TX8

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8

232990 TX8