



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 12×D, Tipas: 36



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232270 36
GTIN	4045197717948
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo. **Su tiesiais drožlių grioveliais.**

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 36 - 47 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 432 mm

Morzės kūgio MK dydis: 4

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtai	232990 TX20
Ø zona D_c	36 - 47 mm
Naudingasis ilgis L_1	432 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20	232990 TX20
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600