



Gražtas Cilindrinis kotas, su vidiniu aušinimu, 12×D, Tipas: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232256 18
GTIN	4045197717801
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.

Pastaba:

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 288 mm

Koto Ø D_s : 25 mm

Koto ilgis L_s : 56 mm

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

Techninis aprašymas

Ø zona D_c	18 - 24 mm
Koto Ø D_s	25 mm
Naudingasis ilgis L_1	288 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX9
Koto ilgis L_s	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	ISO 9766
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

PriedaiPrecizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis
TX9

674248 TX9

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9

232990 TX9

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo
momentas 2,2 Nm

211750 2,2