



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 1,5×D, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232257 12
GTIN	4045197717849
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Tiesiu grioveliu.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530.**

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 12 - 12,5 mm

Naudingasis ilgis L₁: 18,8 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX7

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	18,8 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX7
Ø zona D _c	12 - 12,5 mm
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	1,5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX7

674248 TX7

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm

211750 0,6

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX7

232990 TX7