



## Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 1,5×D, Tipas: 18



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	232257 18
GTIN	4045197717863
Produktų klasė	22G

### Aprašymas

#### Modelis:

Tiesiu grioveliu.

#### Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D<sub>c</sub>: 18 - 24 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 36 mm

Morzės kūgio MK dydis: 3

Užveržimo varžtai: 232990 TX9

### Techninis aprašymas

Ø zona D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX9
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	36 mm
Morzės kūgio MK dydis	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	1,5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

---

**Priedai**

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX9

232990 TX9

Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX9

674248 TX9

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm

211750 2,2