

Garant
POMX 10T5ZESR R, HB9715, Tipas: HART

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213178 HART
GTIN	4045197714909
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Tvirta plokštelė (storis = 5,9 mm).

Teigiama aukštų pastūmų geometrija.

Galinių briaunų ilgis: 2 mm aukštai paviršiaus kokybei.

Ekonomiška, nes yra 5 pjovimo briaunos.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 2,2$ mm.

Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 4,8 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,6 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,6 mm
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	4,8 mm
Tipas	KIETAS
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	5
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	POMX 10T5ZESR R

Kietlydinys	HB9715
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	50 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	40 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Plienas <67 HRC	tinka	30 m/min	H
Ketus (G)	tinka	300 m/min	K
sausasis	tinka		
Oras	tinka		