



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 12×D, Tipas: 13



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232270 13
GTIN	4045197717917
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kitų dydžių reikia teirautis.

Pastūma f sumažinama iki 10%, o v_c vertės – iki 30%.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c : 13 - 17,5 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 156 mm

Morzės kūgio MK dydis: 2

Užveržimo varžtai: 232990 TX8

Techninis aprašymas

Ø zona D_c	13 - 17,5 mm
Naudingasis ilgis L_1	156 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX8
Morzės kūgio MK dydis	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	12×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX8	232990 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8