



Gražtas MK kotas, be vidinio aušinimo, 1,5×D, Tipas: 48



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232257 48
GTIN	4045197717894
Produktų klasė	22G

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Tiesiu grioveliu.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Ø zona D_c: 48 - 65 mm

Naudingasis ilgis L₁: 97,5 mm

Morzės kūgio MK dydis: 5

Užveržimo varžtai: 232990 TX20

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	97,5 mm
Ø zona D _c	48 - 65 mm
Užveržimo varžtai	232990 TX20
Morzės kūgio MK dydis	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Modelis	1,5×D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne

Produkto rūšis

Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Torx varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara TX20

232990 TX20

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu
Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600